



NEM-FL



Флюсы Navigator предназначены для паяльных работ с различными материалами, отличаются высоким качеством и поставляются в удобной упаковке.

- Применяются для удаления оксидов с паяемых поверхностей, снижения поверхностного натяжения, улучшения растекаемости жидкого припоя и защиты поверхностей от действий окружающей среды.
- Равномерное покрытие и надежная пайка.
- Защита от окисления.
- Кисточка из искусственной щетины во флаконах объемом 22 мл и удобная капельница в 30 мл упаковке.



Код продукта	Вид	Объем, мл	Тип	Применение	Темп. пайки, °С	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NEM-FL01-F22	паяльная кислота	22	активный	углеродистая сталь, медь, никель и их сплавы	150–320	480/10/1	4650230 93262 4
NEM-FL01-F30	паяльная кислота	30	активный	углеродистая сталь, медь, никель и их сплавы	150–320	240/10/1	4650230 93744 5
NEM-FL01-F100	паяльная кислота	100	активный	углеродистая сталь, медь, никель и их сплавы	150–320	40/1	4650230 93263 1
NEM-FL02-F22	СКФ	22	нейтральный	элементы радиомонтажа, печатные платы	250–280	480/10/1	4650230 93264 8
NEM-FL02-F30	СКФ	30	нейтральный	углеродистая сталь, медь, никель и их сплавы	250–280	240/10/1	4650230 93746 9
NEM-FL03-F22	Ф-61А	22	активный	алюминий и его сплавы, бериллиевая бронза, оцинкованное железо, медь	150–320	480/10/1	4650230 93265 5
NEM-FL03-F30	Ф-61А	30	активный	алюминий и его сплавы, бериллиевая бронза, оцинкованное железо, медь	150–320	240/10/1	4650230 93748 3
NEM-FL04-F22	ортофосфорная кислота	22	активный	металлические поверхности	–	480/10/1	4650230 93266 2
NEM-FL04-F30	ортофосфорная кислота	30	активный	металлические поверхности	–	240/10/1	4650230 93747 6
NEM-FL05-F22	ЛТИ-120	22	активный	сталь, цинк, элементы радиомонтажа, печатные платы	≤330	480/10/1	4650230 93267 9
NEM-FL05-F30	ЛТИ-120	30	активный	сталь, цинк, элементы радиомонтажа, печатные платы	≤330	240/10/1	4650230 93745 2